

AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	60 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	60 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	207 мм
Общая высота	160 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	1.038 кг
Радиус поворота	103.5 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

