

# AGILA

## 2470DIK125P50

EAN 4031582010367

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


### Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	207 mm
Bouwhoogte	160 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	1.081 kg
Zwenkradius	103.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen



### Structuur en montage



# AGILA

2470DIK125P50

EAN 4031582010367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

