

AGILA

2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, Rozpěrná hmoždina, kruhová. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko
Prosím uveďte požadovaný vnitřní průměr profilu.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	32 mm
Rozpěrná hmoždina-Ø	21,5 - 24 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	207 mm
Stavební výška	163 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	1.168 kg
Poloměr otáčení	103.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

