

AGILA

2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Espansione in nylon, tonda. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili

Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Espansione-Ø	21,5 - 24 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	207 mm
Altezza utile	163 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	1.168 kg
Raggio ingombro piroettamento	103.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

