

# AGILA

## 2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu șurub, Conexpanduri pentru țeavă. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment pe bile. Vă rugăm în comandă specificați diametrul interior al tubului.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Diametrul conexpandului	21,5 - 24 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	207 mm
Înălțime totală	163 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Greutate	1.168 kg
Raza de pivotare	103.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

