

# AGILA

2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, Раздвижной фитинг, круглый. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Раздвижной крепеж-Ø	21,5 - 24 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	207 мм
Общая высота	163 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	1.168 кг
Радиус поворота	103.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

