

# AGILA

2470DIK125R07-Ø31-35

EAN 4031582328356

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Espansione in nylon, tonda. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili

Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Espansione-Ø	31 - 35 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	207 mm
Altezza utile	163 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Raggio ingombro piroettamento	103.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Dimensioni



## Struttura e montaggio

