

AGILA

2470DIK125R47-27-30

EAN 4031582328387

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Espansione in nylon, quadra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafilei

Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza della ruota | 32 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Espansione- \emptyset | 27 - 30 mm |
| Dome- \emptyset | 60 mm |
| Disassamento | 41 mm |
| Ingombro piroettamento | 207 mm |
| Altezza utile | 162.5 mm |
| Temperatura | - 10 / + 40 °C |
| Norma | EN 12530 |
| Peso | 1.178 kg |
| Raggio ingombro piroettamento | 103.5 mm |
| Durezza della fascia | Shore A 80 |
| Portata | 100 kg |
| Portata statica | 200 kg |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Abrasion | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

Dimensioni



Struttura e montaggio

