

AGILA

2470DIK125R47-27-30

EAN 4031582328387

Obrtni točkić, Kuciste od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezajevi u glavcini, Osovina tocka sa caurom, kvadratni adapter koji se siri. Telo tocka je napravljeno od presovanog celika. Omotac: cvrsta guma, siva - ne ostavlja trag, sa ratkapnama , konusni lezaj Molima Vas da naglasite unutrašni prečnik cevi prilikom porudzbine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehnicki podaci

Precnik tocka.	125 mm
Sirina gazista.	32 mm
Sirina tocka	60 mm
Produzni prikljucci.	27 - 30 mm
Kupola -Ø	60 mm
Dislokacija	41 mm
Otpor okretanju.	207 mm
Sveukupna visina.	162.5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Tezina	1.178 kg
Radius okretanja	103.5 mm
Tvrdoća omotaca	Shore A 80
Dinamička nosivost.	100 kg
Statička nosivost.	200 kg

Advantages at a glance

Otpor okretanju	● ● ● ○ ○
Buka pri okretanju	● ● ● ○ ○
trenje , habanje	● ● ● ○ ○
zastita od korozije	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

