

# AGILA

## 2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils. Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	11 mm
Déport	45 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	185 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.833 kg
Rayon d'encombrement	120 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage

