

AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Foro vite. Nucleo ruota in polipropilene, fascia in gomma grigia antitraccia, mozzo su cuscinetto a sfere di precisione. I supporti possono essere montati con viti standard; possono essere usate viti di diverse lunghezze.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Diametro foro asse	11 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	240 mm
Altezza utile	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.833 kg
Raggio ingombro piroettamento	120 mm
Durezza della fascia	Shore A 75
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

