

# AGILA

## 2470PJO050P40

EAN 4031582436389

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	19 mm
Dimensione della piastra	60 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/38 x 48/38 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	98 mm
Altezza utile	69 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.174 kg
Raggio ingombro piroettamento	49 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# AGILA

2470PJO050P40

EAN 4031582436389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

