

# AGILA

## 2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante. I supporti possono essere montati con viti standard; possono essere usate viti di diverse lunghezze.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	43 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome- $\emptyset$	43 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	123 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.213 kg
Raggio ingombro piroettamento	61.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	75 kg
Portata statica	150 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

