

AGILA

2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения. Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	43 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	43 мм
Смещение	24 мм
Область поворота - Ø	123 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.213 кг
Радиус поворота	61.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

