

AGILA**2470PJO075P40 (12)**

EAN 4031582259858

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Dimensione della piastra	60 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/38 x 48/38 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	123 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.242 kg
Raggio ingombro piroettamento	61.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	75 kg
Portata statica	150 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni**Struttura e montaggio**

AGILA

2470PJO075P40 (12)

EAN 4031582259858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

