

AGILA

2470PJO100R05-28

EAN 4031582300741

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro de la espiga	28 mm
Altura de la espiga	45 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	176 mm
Altura total	138 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.813 kg
Radio giratorio	88 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

