

AGILA

2470PJO125P30-11

EAN 4031582010435

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения. Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	60 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	60 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	207 мм
Общая высота	160 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.633 кг
Радиус поворота	103.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

