

# AGILA

## 2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, s protivláknovými kryty. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Šířka kolečka	60 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	60 mm
Vyosení	38 mm
Přesah kolečka	176 mm
Stavební výška	135 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.581 kg
Poloměr otáčení	88 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

