

# AGILA

## 2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu șurub, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanșat, cu apărători. Roțile se pot instala cu șuruburi normale; se pot folosi mai multe lungimi.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Lățimea roții	60 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	60 mm
Deviație de la ax	38 mm
Diametrul de pivotare	176 mm
Înălțime totală	135 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.62 kg
Raza de pivotare	88 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

