

AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250

旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 配有轮盖, 锥形滚珠轴承. 脚轮能与标准螺丝骑配; 可使用各种长度的螺丝。

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	50 毫米
车轮宽度	19 毫米
中心孔	11 毫米
偏移量	24 毫米
旋转阻止	98 毫米
总高度	69 毫米
温度	- 40 / + 80 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.189 公斤
旋转半径	49 毫米
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	50 公斤
静载重量	100 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

