

AGILA**2470U00050P40**

EAN 4031582301281

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu șurub, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	50 mm
Lățimea roții	20 mm
Lățimea roții	43 mm
Mărimea plăcii	60 x 60 mm
Găuri de prindere	48/38 x 48/38 mm
Gaură	6,3 mm
Diametru guler	41 mm
Deviație de la ax	24 mm
Diametrul de pivotare	98 mm
Înălțime totală	69 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.177 kg
Raza de pivotare	49 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	50 kg
Sarcină statică	100 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**

AGILA

2470UOO050P40

EAN 4031582301281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

