

2471DIK100P50

EAN 4031582301298

Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Disassamento	43.5 mm
Ingombro piroettamento	262 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	1.06 kg
Raggio ingombro piroettamento	131 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

2471DIK100P50

EAN 4031582301298

Struttura e montaggio

