

2471PJO100R05-28

EAN 4031582301366

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса з гайкою, кріплення для твердого стопора. Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, простий підшипник ковзання



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр болта	28 MM
довжина гвинта	45 MM
зсув	43.5 MM
Зчеплення шарніру	262 MM
Загальна висота	138 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.967 кг
радіус повороту	131 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 87
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

