



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 2471PJP125P50

EAN 4031582301434

Roda giratória com travão direccionado, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, com anti-fios



Picture may differ from original product


## Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	262 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.928 kg
Raio giratório	131 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 2471PJP125P50

EAN 4031582301434

### Structure & Mounting

