

AGILA

2474DIK125R26-28S45

EAN 4031582301540

配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆。压制钢制轮心，
轮面：实心橡胶，灰色无压痕，配有轮盖，锥形滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	60 毫米
螺栓-直径	28 毫米
螺栓长度	96 毫米
安装孔-直径	60 毫米
偏移量	41 毫米
旋转阻止	207 毫米
总高度	163 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	1.276 公斤
旋转半径	103.5 毫米
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○