

# AGILA

2474DIK125R26-28S45

EAN 4031582301540

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 125 mm         |
| Šířka kola        | 32 mm          |
| Šířka kolečka     | 60 mm          |
| Čep-Ø             | 28 mm          |
| Délka čepu        | 96 mm          |
| Hlava kolečka-Ø   | 60 mm          |
| Vyosení           | 41 mm          |
| Přesah kolečka    | 207 mm         |
| Stavební výška    | 163 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12530       |
| Hmotnost          | 1.276 kg       |
| Poloměr otáčení   | 103.5 mm       |
| Tvrdost běhounu   | Shore A 80     |
| Dynamická nosnost | 100 kg         |
| Statická nosnost  | 200 kg         |

## Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opatřebení           | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

## Dimensions

