

AGILA**2475PJO050P40**

EAN 4031582436396

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEpren (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	19 mm
Dimensione della piastra	60 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/38 x 48/38 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Disassamento	24 mm
Altezza utile	69 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.192 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

Struttura e montaggio

AGILA

2475PJO050P40

EAN 4031582436396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

