

AGILA

2476DIK125R26-28S45

EAN 4031582301717

Otočné kolečko s centrální brzdou, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačkovácí, protivláknové kryty, kuželové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	32 mm
Šířka kolečka	60 mm
Čep-Ø	28 mm
Délka čepu	96 mm
Hlava kolečka-Ø	60 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	207 mm
Stavební výška	163 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	1.275 kg
Poloměr otáčení	103.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opatřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions

