

# AGILA

## 2476DIK125R26-28S45

EAN 4031582301717

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata.

Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafile

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	60 mm
Perno-Ø	28 mm
Lunghezza del perno	96 mm
Dome-Ø	60 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	207 mm
Altezza utile	163 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	1.275 kg
Raggio ingombro piroettamento	103.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni

