

AGILA

2476DIK125R26-28S45

EAN 4031582301717

Zwenkwiel met centraal remsysteem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Stift-Ø	28 mm
Stiftlengte	96 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	207 mm
Bouwhoogte	163 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	1.275 kg
Zwenkradius	103.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen

