

AGILA

2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	43 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	43 mm
Uitlading	24 mm
Uitzwenking - Ø	160 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.418 kg
Zwenkradius	80 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

