

# AGILA

## 2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafața de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment pe bile. Roțile se pot instala cu șuruburi normale; se pot folosi mai multe lungimi.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Lățimea roții	43 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	43 mm
Deviație de la ax	24 mm
Diametrul de pivotare	160 mm
Înălțime totală	100 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.418 kg
Raza de pivotare	80 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	55 kg
Sarcină statică	110 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

