

# AGILA

2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник. Ролики можна збирати зі стандартними гвинтами; можна використовувати гвинти різної довжини.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	43 MM
Центровий отвір	11 MM
Купол діаметром	43 MM
зсув	24 MM
Зчеплення шарніру	160 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.418 кг
радіус повороту	80 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	55 кг
допустиме навантаження (статичне)	110 кг

## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

