

# AGILA

## 2477DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582325881

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, Раздвижной фитинг, круглый. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Раздвижной крепеж-Ø	27 - 30 мм
Смещение	24 мм
Область поворота - Ø	160 мм
Общая высота	103 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.552 кг
Радиус поворота	80 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	55 кг
Допустимая статическая нагрузка	110 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

