

AGILA**2477DIK100R47-21,5-24**

EAN 4031582326000

Okretni točak sa potpunom kocnicom , zadnji deo točka, Kuciste od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezajevi u glavcini, Osovina točka sa caurom, kvadratni adapter koji se siri. Telo točka je napravljeno od presovanog celika. Omotac: cvrsta guma, siva - ne ostavlja trag, sa ratkapanama , konusni lezaj Molima Vas da naglasite unutrašni prečnik cevi prilikom porudzbine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehnicki podaci

Precnik točka.	100 mm
Sirina gazista.	32 mm
Produzni prikljucci.	21,5 - 24 mm
Dislokacija	43.5 mm
Otpor okretanju.	262 mm
Sveukupna visina.	138 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Tezina	1.122 kg
Radius okretanja	131 mm
Tvrdoca omotaca	Shore A 80
Dinamicka nosivost.	80 kg
Staticka nosivost.	160 kg

Advantages at a glance

Otpor okretanju	● ● ● ○ ○
Buka pri okretanju	● ● ● ○ ○
trenje , habanje	● ● ● ○ ○
zastita od korozije	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**