

AGILA

2477DIK125R07-Ø31-35

EAN 4031582326093

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，扩展安装装置，圆形。压制钢制轮心，轮面：实心橡胶，灰色无压痕，配有轮盖，锥形滚珠轴承。定货时请说明所需套管内直径。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

| | |
|-----------|-----------------|
| 轮子直径 | 125 毫米 |
| 车轮宽度 | 32 毫米 |
| 扩展安装装置-直径 | 31 - 35 毫米 |
| 偏移量 | 41 毫米 |
| 旋转阻止 | 262 毫米 |
| 总高度 | 163 毫米 |
| 温度 | - 10 / + 40 摄氏度 |
| 标准 | EN 12530 |
| 旋转半径 | 131 毫米 |
| 轮面硬度 | 支杆 A 80 |
| 动(力)载重量 | 100 公斤 |
| 静载重量 | 200 公斤 |

Advantages at a glance

| | |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损 | ● ● ● ○ ○ |
| 防锈 | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting

