

AGILA

2477DIK125R07-Ø31-35

EAN 4031582326093

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation expansible pour tubes ronds. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes. A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Diamètre de l'expansile	31 - 35 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Hauteur	163 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Rayon d'encombrement	131 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

