

AGILA

2477DIK125R47-27-30

EAN 4031582326123

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，扩展安装装置（方形）。压制钢制轮心，
轮面：实心橡胶，灰色无压痕，配有轮盖，锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	60 毫米
扩展安装装置-直径	27 - 30 毫米
安装孔-直径	60 毫米
偏移量	41 毫米
旋转阻止	262 毫米
总高度	162.5 毫米
温度	- 10 / + 40 摄氏度
标准	EN 12530
重量	1.36 公斤
旋转半径	131 毫米
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

