

AGILA

2477DIK125R47-27-30

EAN 4031582326123

Okretni tocak sa potpunom kocnicom , zadnji deo tocka, Kuciste od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezajevi u glavcini, Osovina tocka sa caurom, kvadratni adapter koji se siri. Telo tocka je napravljeno od presovanog celika. Omotac: cvrsta guma, siva - ne ostavlja trag, sa ratkapnama , konusni lezaj Molima Vas da naglasite unutrašnji precnik cevi prilikom porudzbine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehnicki podaci

Precnik tocka.	125 mm
Sirina gazista.	32 mm
Sirina tocka	60 mm
Produzni prikljucci.	27 - 30 mm
Kupola -Ø	60 mm
Dislokacija	41 mm
Otpor okretanju.	262 mm
Sveukupna visina.	162.5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Tezina	1.36 kg
Radijus okretanja	131 mm
Tvrdoća omotaca	Shore A 80
Dinamicka nosivost.	100 kg
Staticka nosivost.	200 kg

Advantages at a glance

Otpor okretanju	● ● ● ○ ○
Buka pri okretanju	● ● ● ○ ○
trenje , habanje	● ● ● ○ ○
zastita od korozije	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

