

AGILA

2477PJO075P30-11

EAN 4031582050363

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, простий підшипник ковзання. Ролики можна збирати зі стандартними гвинтами; можна використовувати гвинти різної довжини.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	43 MM
Центровий отвір	11 MM
Купол діаметром	43 MM
зсув	24 MM
Зчеплення шарніру	160 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.267 кг
радіус повороту	80 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 87
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

