

AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, s protivláknovými kryty. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	43 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	43 mm
Vyosení	24 mm
Přesah kolečka	160 mm
Stavební výška	100 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.297 kg
Poloměr otáčení	80 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	75 kg
Statická nosnost	150 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

