

# AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepde TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen, , . Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	43 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	43 mm
Uitlading	24 mm
Uitzwenking - Ø	160 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.297 kg
Zwenkradius	80 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

