

AGILA

2477UAP100P50

EAN 4031582302226

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā
 , apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu
 gultņi šarnīrsavienojumā, riteņa ass ar uzgriezni
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda,
 protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis
 , ar vītņu aizsargiem

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	32 mm
Atbalsta riteņa platums	60 mm
Platformas izmērs	77 x 67 mm
Platformas caurumu centri	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Platformas caurums	8,5 mm
Kupola diametrs	60 mm
Nobīde no centrālās ass	43.5 mm
Griešanās rādiuss	262 mm
Kopējais augstums	135 mm
Temperatūra	- 25 / - 25 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.855 kg
Griešanās rādiuss	131 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA

2477UAP100P50

EAN 4031582302226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

