

AGILA

2477UAP125P30-11

EAN 4031582302264

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers, , Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	160 mm
Temperatuur	- 25 / - 25 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.972 kg
Zwenkradius	131 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

