

AGILA

2478DIK050P41

EAN 4031582030037

Roda fixa, Forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de aço prensado,

Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas cônico

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	19 mm
Largura da roda	35 mm
Medida da placa de fixação	55 x 55 mm
Distância de furação	44/38,5 x 44/38,5 mm
Diâmetro de furação	6,3 mm
Diâmetro de dome	27 mm
Altura total	69 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.157 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

AGILA

2478DIK050P41

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

