

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, Hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade.

Befæstigelsespladens længste side vender på tværs af kørselsretningen.

Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Massiv gummi, afsmitningsfri, Konuskugleleje, med trådfang



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	100 mm
Hjulbredde	32 mm
Hjulbredde	60 mm
Plademål	77 x 67 mm
Hulafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Pladehul-Ø	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Byggeøjde	135 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Vægt	0.781 kg
Hjulbane hårdhed	Shore A 80
Belastning (dynamisk)	80 kg
Belastning (statisk)	160 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

