

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228

Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Lange zijde van de plaat haaks op rijrichting.

Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.781 kg
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

