

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

длинная сторона пластины на 90° от дорожки.

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	60 мм
Размер панели	77 x 67 мм
Отверстия панели	61,5/56 x 51,5/46,5 мм
Отверстие панели	8,5 мм
Диаметр шейки - Ø	60 мм
Общая высота	135 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.781 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

