

# AGILA

## 2478DIK125P50

EAN 4031582302363

Roda fixa, Forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Núcleo da roda de aço prensado,

Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas cónico

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	1.002 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# AGILA

2478DIK125P50

EAN 4031582302363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

