

AGILA**2478PJO075P60-67x60**

EAN 4031582415841

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio stampata, finitura zincata, attacco a piastra.

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Dimensione della piastra	67 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/40 x 48/40 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.16 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	75 kg
Portata statica	150 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582415841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

